



Casa Matriz

Av. Mitre 1345/51
Florida - Vicente Lopez
Pcia de BsAs
TEL: 54-11-4730-6000

Sucursal La Boca

Av. Alte Brown 1100
Ciudad Autónoma de Bs As
CABA - Argentina
TEL: 54-11-4361-1021

Whatsapp: +54 9 11 50 291 229

Contacto: infopartes@trane.com

HONEYWELL

TERMOSTATOS

<u>Código</u>	<u>Descripción</u>
<u>Caldera</u>	
TL8100A1008	Termostato prog Hidrónico para caldera
<u>Mecánico</u>	
T812C1000	Termostato 1 etapa F/C 24V
T678A1015	Termostato conducto 2 etapas - 18/38°C c/capilar y bulbo
T675A1045	Termostato conducto 1 etapa - 18/38°C c/capilar y bulbo
T6360A5013	Termostato mecánico Frio/Calor 220V Luz
<u>Digital Modulante/Punto Flotante</u>	
TB7980A1006	Termostato digital modulante de zona 0-10V
<u>Digital Programable</u>	
TH2110D1009	Termostato digital 1F/1C, prog, 5+2, manual Changeover
TH4110D1007	Termostato digital 1F/1C, prog, 5+2, 24V, bomba de calor o gas
TH6220D1002	Termostato digital 2F/2C, prog, 5+1+1, 24V, bomba de calor o gas
TH6320U1000	Termostato digital 2F/3C, prog, 24V, auto changeover
TH8110U1003	Termostato digital 1F/1C, prog 7 días, auto changeover
TH8110R1008	Termostato digital, prog 7 días, VisionPro 8000 1F/1C, Touchscreen
TH8321R1001	Termostato digital, prog 7 días, VisionPro 8000 3F/2C + Humedad, Touchscreen
TH8320R1003	Termostato digital, prog 7 días, VisionPro 8000 3H/2C Red Link, Touchscreen
THX9321R5000	Termostato Prestige Touchscreen
<u>Digital No Programable</u>	
TH1110D1000	Termostato digital 1F/1C, no prog, manual changeover
TH5110D1006	Termostato digital 1F/1C, no prog, 24V, bomba de calor o gas
TH5110D1022	Termostato digital 1F/1C, no prog, 24V, bomba de calor o gas
TH5220D1003	Termostato digital 2F/2C, no prog, 24V, auto changeover
TH5320U1001	Termostato digital 2F/3C, no prog, 24V, auto changeover
<u>Fan Coil</u>	
T6380A2001	Termostato para Fan Coil, 220V
T6861H2WG	Termostato Honeywell HALO Fan/Coil 220V Horizontal
T6861V2WG	Termostato Honeywell HALO Fan/Coil 220V Vertical
TF428WN	Termostato Honeywell Fan Coil 220V Blanco c/wall plate
TF428DN	Termostato Honeywell Fan Coil 220V Negro c/wall plate
<u>Controles de Zona</u>	
HZ322	Panel de 3 zonas 2F+2C p/bomba de calor o gas/electrico
HZ432	Panel de 4 zonas expandible 3F+2C
TAZ4	Modulo expandible 4 zonas p/HZ
<u>Elementos calefacción</u>	
VR8200A2132	Válvula de gas convencional 1/2 x 1/2 c/ termocupla

VR8204H1006	Valvula electronica gas 24V, 1/2"
VR8245M2530	Valve Gas 1/2"x1/2" 24V Dual Intermittent Pilot
VR8304H4800	Valvula electronica gas 24V, 3/4"
SV9501M2528	Válvula combinada c/sistema de encendido 1/2x1/2" GN
L4064B2236	Control límite de ventilador (fan/limit), Largo 8"
S8610U3009	Cont. de ignición Univ., 24V, 50/60 Hz, 90 seg
394800-30	Cable alta tension p/ignitor 10000V
ST9120U1011	Plaqueta calefaccion fan timer 30seg
Q340A1090	Termocupla 90cm, 30mV
Q345A1321	Piloto + Electrodo gas natural fijacion frontal
Q3400A1008	Piloto y cerámica de encendido
Q340A1090	Termocupla 30mV 36"
Q3200U1004	Cerámica de encendido universal
<u>Válvulas de Fan Coil</u>	
VC4013AF1000T	Conjunto Válvula 1/2" 2 WAY y actuador On Off 240 VAC
VC4013AJ1000T	Conjunto Válvula 3/4" 2 WAY y actuador On Off 240 VAC
VC4013AP1000T	Conjunto Válvula 1" 2 WAY y actuador On Off 240 VAC
VC4013ME6000T	Conjunto Válvula 1/2" 3 WAY y actuador On Off 240 VAC
VC4013MH6000T	Conjunto Válvula 3/4" 3 WAY y actuador On Off 240 VAC
VC4013MP6000T	Conjunto Válvula 1" 3 WAY y actuador On Off 240 VAC
<u>Actuadores para Valvula de Fan Coil</u>	
VC4013ZZ00	Actuador ON/OFF 220VAC
VC7931ZZ11	Actuador MODULANTE 24VAC. 120seg
VC7934ZZ11	Actuador MODULANTE 24VAC
<u>Actuadores para Zona</u>	
MN6105A1011	Actuador flotante para paneles de zona
MN7505A2001	Actuador 5Nm Modulante-ON/OFF
<u>Sensores</u>	
C7089U1006	Sensor remoto exterior
C7735A1000	Sensor de temperatura de descarga aire p/controles de zona
<u>Humidificadores</u>	
H8908B1002	Humidistato 24V 10 a 60%HR
HM506H8908	Humidificador 6 gal/dia c/control
<u>Modulos Electrónicos</u>	
W7399C1010	Módulo Control Lógico Economizador
<u>Variadores de frecuencia Honeywell</u>	
HCRDC0010A1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 1HP Nema 1
HCRDC0020A1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 2HP Nema 1
HCRDC0030A1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 3HP Nema 1
HCRDC0050A1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 5HP Nema 1
HCRDC0075A1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 7,5HP Nema 1
HCRDC0100A1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 10HP Nema 1
HCRDC0150B1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 15HP Nema 1
HCRDC0200B1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 20HP Nema 1
HCRDC0250B1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 25HP Nema 1
HCRDC0300C1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 30HP Nema 1

HCRDC0400C1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 40HP Nema 1
HCRDC0500C1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 50HP Nema 1
HCRDC0600D1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 60HP Nema 1
HCRDC0750D1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 75HP Nema 1
HCRDC1000D1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 100HP Nema 1
HCRDC1250D1000T	Variador Frecuencia Honeywell 480VAC 125HP Nema 1
<u>RED LINK</u>	
<u>Termostatos</u>	
YTH6320R1001	KIT TH6320 Red Link + Base + Sensor
YTH5320R1000	KIT TH5230 Red Link + Base + Sensor
<u>Prestige IAQ</u>	
YTHX9421R5085SG	Kit 1 Prestige IAQ Silver- + EIM + 2 Sensors
YTHX9421R5101SG	Kit 2 Prestige IAQ Silver + EIM + 2 Sensors + OD Temp
<u>Accesorios</u>	
THM6000R1002	Red Link Internet Gateway
C7189R1004	Sensor de Temperatura y Humedad Exterior
THM5421R1021	Iterfase Remota de conexión