

レンタルサービス

急な故障やイベントに



トレインを選ぶ理由

「必要な時に、最高峰の快適と安全を」

ビジネスの現場では、予期せぬ設備のトラブルや、季節ごとの急激な負荷変動、一時的なイベントなど、常に柔軟な対応が求められます。トレインのレンタルサービスは、単なる「機器の貸し出し」ではありません。世界中で信頼されるトレインの最新・高性能空調・冷凍機を短期間から長期間まで、お客様の必要なタイミングで、スピーディーに提供します。現場への迅速な設置を可能にする独自設計と万全なサポートにより、業務のダウンタイムを最小限に抑え、確実なビジネスの継続をサポート。初期投資を抑えながら、常に最適な空調環境を実現する、これからのビジネスに最適なソリューションです。

レンタルサービスの利点

最先端の高性能 ラインナップ

定期的な最新モデルへの更新と、建物の既存制御システムへの柔軟な対応

仮設専用設計・ 改良された高耐久構造

吊りフレームや
クイックコネクトによる
容易な移動・接続と、輸
送に耐える強固な構造

徹底した保守管理

定期的な動作確認と
万全の保守整備

充実した サポート体制

経験豊富なスタッフによる
緊急・機器対応



緊急対応

天候や火災による緊急停止時にも、迅速な復旧サポートを提供し、事業継続をバックアップします。



予防保全

メンテナンスによる計画停止時も、レンタル機器で稼働を維持。予定・予算通りの進行をサポートします。



危機管理計画

事前のリスク評価で即座に動くバックアップ体制を構築。戦略的な計画で重要な事業を守ります。

レンタル製品ラインナップ

空冷モジュールチラー



最新の空調技術を集約した空冷モジュール型チラー/ヒートポンプです。高効率DCインバーターコンプレッサと可変速ファン（ECファン）の融合により、優れた部分負荷効率（IPLV）を発揮し、世界的な省エネ基準を満たしています。

※冷媒回路分割の為、高圧ガス保安法の手続きが不要です。

Precedent® ルーフトップ型エアコン



20トンクラスの大容量と高効率を両立し、次世代冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。豊富な工場オプションで柔軟にカスタマイズでき、ベルトレスモーターと先進制御が省施工・スマート運用を支えます。

標準仕様

空冷モジュールチラー			空冷ルーフトップ型エアコン		
用途	冷水	温水	用途	冷房／暖房	
型式	CXAG3905BVS		型式	WSH240	
使用冷媒	R410A		電源	200V, 50Hz	200V, 60Hz
冷凍能力(kW)	355	390	使用冷媒	R454B	
COP	3.20	3.20	最大配線容量(A)	105	116
冷水/温水流量(L/s)	16.97	16.97	冷房/暖房能力(kW)	68.5	77.8
電源	380~460V, 50/60Hz		暖房能力(kW)	67	74
許容電圧(±)	±10%以内		消費電力/冷房(kW)	22	25.5
消費電力(kW)	110.8	117	消費電力/暖房(kW)	18.5	19.5
起動方式	VFD		圧縮機/モータ出力	スクロール/7.5KW	
内部圧損(kPa)	60		Fan(室内側)	プロペラ/0.75KW	
電流値(A)	312		Fan(室外側)	シロッコ/3.7KW	
搬入重量(Kg)	2600		搬入重量(Kg)	956	
外形寸法(mm) L	3600		外形寸法(mm) L	2154	
W	2280		W	3107	
H	2490		H	1682	

CenTraVac[®] 水冷ターボ冷凍機



超低GWP冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。ギアを持たない直結駆動による圧倒的な静音性と、標準ドアを通過できるコンパクト設計で、既存施設の機器更新に 最適な超高効率ターボチラーです。

※不燃性で2L（微燃性）冷媒に求められる法令・ガイドラインに定められた遵守事項に関する対応は不要です。

※高圧ガス保安法に抵触せず、有資格者の配置・各種届け出など、管理の手間が不要です。

標準仕様

水冷式ターボ冷凍機		クーリングタワー（開放式）	
用途	冷水	用途	冷却水
型式	CVHM-350RT	型式	450R
使用冷媒	R514A	循環水量(m3/H)	351
冷凍能力(kW)	1231	送風機仕様 口径(mm)	2000
COP	6.441	動力(kW)	5.5
冷水/温水流量(L/s)	11.3~82.7	極数(P)	4
電源	400V, 50Hz	台数	4
許容電圧(±)	±10%以内	騒音値 dB(A):ルーバー側2m	68.5
消費電力(kW)	191.2	騒音値 dB(A):外板側2m	63.5
起動方式	VFD	配管サイズ(循環水出入口)	150x2
内部圧損(kPa)	85.1	搬入形状	二分割
電流値(A)	312.3	搬入重量(Kg)	2090
搬入重量(Kg)	10373	運転重量(Kg)	6070
外形寸法(mm) L	5898	外形寸法(mm) L	3630
W	2352	W	4500
H	2385	H	2630



Learn more at jp.trane.com/rental

トレイン・ジャパン株式会社



本 社

〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル5F
(営 業 部) Tel.03-5435-6442 Fax.03-5435-6440
(サービス部) Tel.03-5435-6443 Fax.03-5435-6440

大阪事業所

〒577-0848 大阪府東大阪市岸田堂西2-10-28
(営 業 部) Tel.06-6726-4550 Fax.06-6224-1271
(サービス部) Tel.06-6726-4563 Fax.06-6224-1271

広島事業所

〒739-2102 広島県東広島市高屋町杵原1312-2
Tel.06-6726-4563 Fax.06-6224-1271

九州事業所

〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8-13-47
Tel.050-3662-3410 Fax.096-349-7075

宮城出張所

〒981-3117 宮城県宮城郡利府町花園3-24-1
(サービス部) Tel.022-369-3849 Fax.022-369-3849



トレイン・トレイン・テクノロジーズ (TraneTechnologies、ニューヨーク証券取引所上場、NYSE:TT) は、グローバル・クライメート・イノベーション (世界的気候改革者) です。暖房、換気、空調・制御システムサービス、部品など、豊富な製品群を通して快適で省エネな室内環境を創出します。詳しくは jp.trane.com または tranetechnologies.com をご覧ください。

© 2026 Trane. All Rights Reserved.

SRV-SLB079-JP
June 2026