

# レンタルサービス

急な故障やイベントに



## トレインを選ぶ理由

「必要な時に、最高峰の快適と安心を。」

ビジネスの現場では、予期せぬ設備のトラブルや、季節ごとの急激な負荷変動、一時的なイベントなど、常に柔軟な対応が求められます。トレインのレンタルサービスは、単なる「機器の貸し出し」ではありません。世界中で信頼されるトレインの最新・高性能空調・冷凍機を、短期間から長期間まで、お客様の必要なタイミングでスピーディーに提供します。現場への迅速な設置を可能にする独自設計と、24時間365日の万全なサポート体制により、業務のダウンタイムを最小限に抑え、確実なビジネスの継続性をサポート。

初期投資を抑えながら、常に最適な空調環境を実現する、これからのビジネスに最適なソリューションです。

## レンタルサービスの利点

### 最先端の高性能 ラインナップ

定期的な最新モデルへの更新と、建物の既存制御システムへの柔軟な対応

### 仮設専用に設計・ 改良された高耐久構造

吊りフレームやクイックコネクトによる容易な移動・接続と、輸送に耐える強固な構造

### 徹底した保守管理

定期的な動作確認と万全の保守整備

### 充実した サポート体制

経験豊富なスタッフによる緊急・機器対応



### 緊急対応

天候や火災による緊急停止時、24時間365日体制で迅速に復旧対応します。



### 予防保全

メンテナンスによる計画停止時も、レンタル機器で稼働を維持。予定・予算通りの進捗をサポートします。



### 危機管理計画

事前のリスク評価で即座に動くバックアップ体制を構築。戦略的な計画で重要な事業を守ります。

# レンタル製品ラインナップ

## 空冷モジュールチラー



最新の空調技術を集約した空冷モジュール型チラー/ヒートポンプです。高効率DCインバータコンプレッサと可変速ファン(ECファン)の融合により、優れた部分負荷効率(IPLV)を発揮し、世界的な省エネ基準を満たしています。

## Precedent<sup>®</sup> ルーフトップ型エアコン



20トンクラスの大容量と高効率を両立し、次世代冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。豊富な工場オプションで柔軟にカスタマイズでき、ベルトレスモーターと先進制御が省施工・スマート運用を支えます。

## 標準仕様

|              | 空冷モジュールチラー        |      |                   |      | 空調機         | 空冷ルーフトップ    |            |
|--------------|-------------------|------|-------------------|------|-------------|-------------|------------|
| 用途           | 冷水                | 温水   | 冷水                | 温水   | 用途          | 冷房          | 暖房         |
| 型式           | CXAG-VH 260       |      | CXAG-VH 390       |      | 型式          | WSH240      |            |
| 使用冷媒         | R410A             |      | R410A             |      | 電源          | 200V, 50Hz  | 200V, 60Hz |
| 冷凍能力(kW)     | 260               | 265  | 390               | 396  | 使用冷媒        | R454B       |            |
| COP          | 3.00              | 3.00 | 3.00              | 3.00 | 最大配線容量(A)   | 105         | 116        |
| 冷水/温水流量(L/s) | 12.4              | 12.4 | 18.6              | 18.6 | 冷房/暖房能力(kW) | 68.5        | 77.8       |
| 電源           | 380~460V, 50/60Hz |      | 380~460V, 50/60Hz |      | 暖房能力(kW)    | 67          | 74         |
| 許容電圧(±)      | ±10%以内            |      | ±10%以内            |      | 消費電力/冷房(kW) | 22          | 25.5       |
| 消費電力(kW)     | 86.6              | 79.6 | 130               | 120  | 消費電力/暖房(kW) | 18.5        | 19.5       |
| 起動方式         | VFD               |      | VFD               |      | 圧縮機/モータ出力   | スクロール/7.5KW |            |
| 内部圧損(kPa)    | 55                |      | 60                |      | Fan(室内側)    | プロペラ/0.75KW |            |
| 電流値(A)       | 208               |      | 312               |      | Fan(室外側)    | シロッコ/3.7KW  |            |
| 搬入重量(Kg)     | 1740              |      | 2600              |      | 搬入重量(Kg)    | 956         |            |
| 外形寸法(mm) L   | 2412              |      | 3600              |      | 外形寸法(mm) L  | 2154        |            |
| W            | 2280              |      | 2280              |      | W           | 3107        |            |
| H            | 2490              |      | 2490              |      | H           | 1682        |            |

## CenTraVac® 水冷ターボ冷凍機



超低GWP冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。ギアを持たない直結駆動による圧倒的な静音性と、標準ドアを通過できるコンパクト設計で、既存施設の機器更新に最適な超高効率ターボチラーです。

### 標準仕様

|              | 水冷式ターボ冷凍機  | クーリングタワー(開放式)           |       |
|--------------|------------|-------------------------|-------|
| 用途           | 冷水         | 用途                      | 冷却水   |
| 型式           | CVHM-350RT | 型式                      | 450R  |
| 使用冷媒         | R514A      | 循環水量(m <sup>3</sup> /H) | 351   |
| 冷凍能力(kW)     | 1231       | 送風機仕様 口径(mm)            | 2000  |
| COP          | 6.441      | 動力(kW)                  | 5.5   |
| 冷水/温水流量(L/s) | 11.3~82.7  | 極数(P)                   | 4     |
| 電源           | 400V, 50Hz | 台数                      | 4     |
| 許容電圧(±)      | ±10%以内     | 騒音値 dB(A):ルーバー側2m       | 68.5  |
| 消費電力(kW)     | 191.2      | 騒音値 dB(A):外板側2m         | 63.5  |
| 起動方式         | VFD        | 配管サイズ(循環水出入口)           | 150x2 |
| 内部圧損(kPa)    | 85.1       | 搬入形状                    | 二分割   |
| 電流値(A)       | 312.3      | 搬入重量(Kg)                | 2090  |
| 搬入重量(Kg)     | 10373      | 運転重量(Kg)                | 6070  |
| 外形寸法(mm) L   | 5898       | 外形寸法(mm) L              | 3630  |
| W            | 2352       | W                       | 4500  |
| H            | 2385       | H                       | 2630  |



Learn more at [jp.trane.com/rental](https://jp.trane.com/rental)

トレイン・ジャパン株式会社



**本 社**

〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル5F  
(営 業 部) Tel.03-5435-6442 Fax.03-5435-6440  
(サービス部) Tel.03-5435-6443 Fax.03-5435-6440

**大阪事業所**

〒577-0848 大阪府東大阪市岸田堂西2-10-28  
(営 業 部) Tel.06-6726-4550 Fax.06-6224-1271  
(サービス部) Tel.06-6726-4563 Fax.06-6224-1271

**広島事業所**

〒739-2102 広島県東広島市高屋町杵原1312-2  
Tel.06-6726-4563 Fax.06-6224-1271

**九州事業所**

〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8-13-47  
Tel.050-3662-3410 Fax.096-349-7075

**宮城出張所**

〒981-3117 宮城県宮城郡利府町花園3-24-1  
(サービス部) Tel.022-369-3849 Fax.022-369-3849



トレイン・トレイン・テクノロジーズ (TraneTechnologies、ニューヨーク証券取引所上場、NYSE:TT) は、グローバル・クライメート・イノベーション (世界的気候改革者) です。暖房、換気、空調・制御システムサービス、部品など、豊富な製品群を通して快適で省エネな室内環境を創出します。詳しくは [jp.trane.com](https://jp.trane.com) または [tranetechnologies.com](https://tranetechnologies.com) をご覧ください。

© 2026 Trane. All Rights Reserved.

SRV-SLB079-JP  
June 2026