

レンタルサービス

急な故障やイベントに



トレインを選ぶ理由

「必要な時に、最高峰の快適と安心を。」

ビジネスの現場では、予期せぬ設備のトラブルや、季節ごとの急激な負荷変動、一時的なイベントなど、常に柔軟な対応が求められます。トレインのレンタルサービスは、単なる「機器の貸し出し」ではありません。世界中で信頼されるトレインの最新・高性能空調・冷凍機を、短期間から長期間まで、お客様の必要なタイミングでスピーディーに提供します。現場への迅速な設置を可能にする独自設計と、24時間365日の万全なサポート体制により、業務のダウンタイムを最小限に抑え、確実なビジネスの継続性をサポート。

初期投資を抑えながら、常に最適な空調環境を実現する、これからのビジネスに最適なソリューションです。

レンタルサービスの利点

最先端の高性能 ラインナップ

定期的な最新モデルへの更新と、建物の既存制御システムへの柔軟な対応

仮設専用に設計・ 改良された高耐久構造

吊りフレームやクイックコネクトによる容易な移動・接続と、輸送に耐える強固な構造

徹底した保守管理

定期的な動作確認と万全の保守整備

充実した サポート体制

経験豊富なスタッフによる緊急・機器対応



緊急対応

天候や火災による緊急停止時、24時間365日体制で迅速に復旧対応します。



予防保全

メンテナンスによる計画停止時も、レンタル機器で稼働を維持。予定・予算通りの進捗をサポートします。



危機管理計画

事前のリスク評価で即座に動くバックアップ体制を構築。戦略的な計画で重要な事業を守ります。

レンタル製品ラインナップ

空冷モジュールチラー



最新の空調技術を集約した空冷モジュール型チラー/ヒートポンプです。高効率DCインバータコンプレッサと可変速ファン(ECファン)の融合により、優れた部分負荷効率(IPLV)を発揮し、世界的な省エネ基準を満たしています。

Precedent® ルーフトップ型エアコン



20トンクラスの大容量と高効率を両立し、次世代冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。豊富な工場オプションで柔軟にカスタマイズでき、ベルトレスモーターと先進制御が省施工・スマート運用を支えます。

標準仕様

チラー	空冷モジュールチラー				空調機	空冷ルーフトップ	
用途	冷水	温水	冷水	温水	用途	冷房	暖房
型式	CXAG-VH 260		CXAG-VH 390		型式	WSH240	
使用冷媒	R410A		R410A		電源	200V, 50Hz	200V, 60Hz
冷凍能力(kW)	260	265	390	396	使用冷媒	R454B	
COP	3.00	3.00	3.00	3.00	最大配線容量(A)	105	116
冷水/温水流量(L/s)	12.4	12.4	18.6	18.6	冷房/暖房能力(kW)	68.5	77.8
電源	380~460V, 50/60Hz		380~460V, 50/60Hz		暖房能力(kW)	67	74
許容電圧(±)	±10%以内		±10%以内		消費電力/冷房(kW)	22	25.5
消費電力(kW)	86.6	79.6	130	120	消費電力/暖房(kW)	18.5	19.5
起動方式	VFD		VFD		圧縮機/モータ出力	スクロール/7.5KW	
内部圧損(kPa)	55		60		Fan(室内側)	プロペラ/0.75KW	
電流値(A)	208		312		Fan(室外側)	シロッコ/3.7KW	
搬入重量(Kg)	1740		2600		搬入重量(Kg)	956	
外形寸法(mm) L	2412		3600		外形寸法(mm) L	2154	
W	2280		2280		W	3107	
H	2490		2490		H	1682	

CenTraVac[®] 水冷ターボ冷凍機



超低GWP冷媒の採用でビルの脱炭素化に貢献します。ギアを持たない直結駆動による圧倒的な静音性と、標準ドアを通過できるコンパクト設計で、既存施設の機器更新に最適な超高効率ターボチラーです。

標準仕様

チラー	水冷式ターボ冷凍機	クーリングタワー(開放式)	
用途	冷水	用途	冷却水
型式	CVHM-350RT	型式	450R
使用冷媒	R514A	循環水量(m ³ /H)	351
冷凍能力(kW)	1231	送風機仕様 口径(mm)	2000
COP	6.441	動力(kW)	5.5
冷水/温水流量(L/s)	11.3~82.7	極数(P)	4
電源	400V, 50Hz	台数	4
許容電圧(±)	±10%以内	騒音値 dB(A):ルーバー側2m	68.5
消費電力(kW)	191.2	騒音値 dB(A):外板側2m	63.5
起動方式	VFD	配管サイズ(循環水出入口)	150x2
内部圧損(kPa)	85.1	搬入形状	二分割
電流値(A)	312.3	搬入重量(Kg)	2090
搬入重量(Kg)	10373	運転重量(Kg)	6070
外形寸法(mm) L	5898	外形寸法(mm) L	3630
W	2352	W	4500
H	2385	H	2630



Learn more at jp.trane.com/rental

トレイン・ジャパン株式会社



本 社

〒141-0021 東京都品川区上大崎4-5-37 本多電機ビル5F
(営 業 部) Tel.03-5435-6442 Fax.03-5435-6440
(サービス部) Tel.03-5435-6443 Fax.03-5435-6440

大阪事業所

〒577-0848 大阪府東大阪市岸田堂西2-10-28
(営 業 部) Tel.06-6726-4550 Fax.06-6224-1271
(サービス部) Tel.06-6726-4563 Fax.06-6224-1271

広島事業所

〒739-2102 広島県東広島市高屋町杵原1312-2
Tel.06-6726-4563 Fax.06-6224-1271

九州事業所

〒861-8038 熊本県熊本市東区長嶺東8-13-47
Tel.050-3662-3410 Fax.096-349-7075

宮城出張所

〒981-3117 宮城県宮城郡利府町花園3-24-1
(サービス部) Tel.022-369-3849 Fax.022-369-3849



トレイン・トレイン・テクノロジーズ (TraneTechnologies、ニューヨーク証券取引所上場、NYSE:TT) は、グローバル・クライメート・イノベーション (世界的気候改革者) です。暖房、換気、空調・制御システムサービス、部品など、豊富な製品群を通して快適で省エネな室内環境を創出します。詳しくは jp.trane.com または tranetechnologies.com をご覧ください。

© 2026 Trane. All Rights Reserved.

SRV-SLB079-JP
June 2026